



## Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	633918 6
GTIN	4062406230746
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti**; **avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637220.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-väännin: 1 kpl nro 635720

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635420 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 St. Nr. 636220

Räikkä: 1 kpl nro 635090

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-22 mm
Osien määrä	19
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	357 mm
Leveys	174 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635720 200
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636220 3/8
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635420 75
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635090 3/8
Kovavaahtoalusta valikoimalle 633918	630324 633918
Järjestelmäkotelot Tyyppi 3	630323 3