



## Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 16 osaa, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637718 12
GTIN	4062406230814
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**. 12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642120.

**Käyttö:**

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

Hylsy: 13 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 jatkokappaletta: Nro 641020 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640190

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	16
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	10-34 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	407 mm
Leveys	227 mm
Korkeus	62 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630323 4
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
Kovavaahtoalusta valikoimalle 637718	630324 637718