



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 23 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	637818 12
GTIN	4062406230838
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**. 12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642120.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 17 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-väännin: 1 kpl 641320

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641020 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641620

Räikkä: 1 kpl nro 640190

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	10-34 mm
Osien määrä	23
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	407 mm
Leveys	227 mm
Korkeus	62 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641620 1/2
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630323 4
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641020 75
Kovavaahtoalusta valikoimalle 637818	630324 637818
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641320 295