



6-kulmainen ruuvitaltan kärkisarja, 1/2 tuuman nelikulma 10 osaa, Holkkien lukumäärä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	639408 10
GTIN	4062406230869
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset;**

Avainhylsyt standardin **DIN 3124 mukaiset.**

Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset.**

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M27.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitaltan kärjet

6-kulma: 10 kpl nro 643220

koot 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-19 mm
Osien määrä	10
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pituus	257 mm
Leveys	149 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643220 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643220 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643220 6
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630323 2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643220 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643220 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643220 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 17 mm	643220 17
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 19 mm	643220 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643220 7
Kovavaahtoalusta valikoimalle 639408	630324 639408
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643220 5