



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 12 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	637668 6
GTIN	4062406230791
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M16.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 642220 koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 jatkokappaletta: 1 kpl/koko nro 641020 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640190

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 62 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-24 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-24 mm
Osien määrä	12
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	407 mm
Leveys	227 mm
Korkeus	62 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642220 24
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642220 18
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642220 13
Kovavaahtoalusta valikoimalle 637668	630324 637668
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642220 10
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642220 21
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642220 22
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642220 19
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642220 16
Järjestelmäkotelotyyppi 4	630323 4
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642220 17