



## Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 16 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637718 6
GTIN	4062406230807
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti**; **avainhylsy**t standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**. 6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642120.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsy:t: 13 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 jatkokappaletta: Nro 641020 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640190

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	16
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-34 mm

Avainkoon mitat	metriset mitat
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	407 mm
Leveys	227 mm
Korkeus	62 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
Kovavaahtoalusta valikoimalle 637718	630324 637718
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255
Järjestelmäkotelo Tyyppi 3	630323 3
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630323 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2