



## Holkkiavainsarja, pitkät hylsy, 1/4 tuuman nelikulma 35 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630308 6
GTIN	4062406230890
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsyavainkärjet, 6-kulmaiset, pitkät: 12 kpl nro 631415 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Hylsy - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kuusiokolokärjet: 6 kpl nro 631720 koot 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029

Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150

Jatkokappale: 1 kpl nro 632420 koko 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 47 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 2,5-8 mm

### Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Osien määrä	35
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	2,5-8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	357 mm
Leveys	174 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kuusikolohylsy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 6 mm	631720 6
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 6 mm	631415 6
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 5 mm	631415 5
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150	632840 150
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
Järjestelmäkotelo Tyyppi 3	630323 3
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
Kuusikolohylsy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 5 mm	631720 5

Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 10 mm	631415 10
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 4 mm	631720 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 8 mm	631720 8
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 5,5 mm	631415 5,5
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 13 mm	631415 13
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 11 mm	631415 11
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 3 mm	631720 3
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 7 mm	631415 7
Kovavaahtoalusta valikoimalle 630308	630324 630308
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631020 12
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 12 mm	631415 12
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 9 mm	631415 9
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa lyhyt Kuusikulma 2,5 mm	631720 2,5
Kuusiohylysy 1/4 tuumaa pitkä Avainkoko 8 mm	631415 8