


**Garant****Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 80XSP****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363000 80XSP
GTIN	4062406229948
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
- Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
- Automaatorajapinta.
- Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
- Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Nopea ja intuitiivinen käyttöä.
- Toistotarkkuus <0,01 mm.
- Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
- Karamutteri itsestään säätävällä toiminnolla tai ilman.
- Kiinnitysreuna kiinnitysradoille.
- Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

**Sopii:**

Päälileuat nro 363010 – 363045.

**Toimituksen sisältö:**

Peruskisko, kara, karamutterit, **karasuojus nro 363083.**

**Erikoistarvike:**

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäävain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

#### Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päällileuoilla.

## Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue S2	74 - 110 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xtric 80
Paino	2,7 kg
Heilurikulma	± 2 astetta
Suurin kiristysmomentti	85 Nm
Avainkoon mitat	5 mm
Avainkoon mitat	10 mm
Sarja	Xtric
Korkeus H	40 mm
Kiinnitysalue S1	0 - 42 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	25 kN
B	80 mm
L	136 mm
Pitkittäisura	20 mm
Mitta alapuolella	52 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642229 10
Keskittävän kiinnittimen sovitinlevy ZS-tyyppi / kiinnityskupin ø 120 mm	363080 120

Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 120 Nm	656050 120
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 20C mm	363075 20C
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 20 mm	363075 20
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 15 mm	363075 15
Suuntaus- ja kiristyslistasarja Xtric Tyyppi 80	363102 80
Päällileuka, vakio, pienennetty leveys tyypille 40C	363026 40C
pehmeä päällileuka Tyyppi 120S	363034 120S
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 10 mm	363075 10
Päällileuka System LANG tyypille 80	363018 80
Päällileuka System LANG, pinnoitettu tyypille 80	363022 80
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 5 mm	363075 5
pehmeä päällileuka Tyyppi 120A	363034 120A
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 22C mm	363075 22C
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 22 mm	363075 22
Päällileuka, vakio tyypille 80	363010 80
Karamutteri liikkuu vasemmalle Tyyppi 80	363098 80
Karamutteri liikkumaton oikealla Tyyppi 80	363097 80
Päällileuka, vakio, pinnoitettu tyypille 80	363014 80
Päällileuka System LANG, pienennetty leveys tyypille 40C	363030 40C
Karamutteri liikkuu oikealle Tyyppi 80	363099 80
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 7 mm	363075 7