

**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, BT 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302957 27
GTIN	4062406231033
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min⁻¹. Muoto A.

Käyttö:

Sovitejousella jyrsimille, joissa pituusura, esim. DIN 841.

Vääntiörenkaalla jyrsimille, joissa pituusura DIN 1880 ja jyrsinpäille DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	27
Varavääntiörengas nro 309870	27
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27

Kiinnitys- \varnothing D ₁	27 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna