



Jyrsintuurna Muoto A, BT 40 A = 100, Tuurnan Ø d1: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	303027 27
GTIN	4062406231071
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min⁻¹. Muoto A.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	50 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Kiinnitys-Ø D ₁	27 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna