



## Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, BT 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302957 32
GTIN	4062406231040
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Muoto A.

#### Käyttö:

**Sovitejousella** jyrsimille, joissa pituusura, esim. DIN 841.

**Vääntiörenkaalla** jyrsimille, joissa pituusura DIN 1880 ja jyrsinpäille DIN 1830.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

#### Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

### Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	32
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	32
Ulko-Ø D	58 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna