

Garant**12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	630929 11
GTIN	4062406231125
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Tiukatoleranssiset avainkoot **HT-Drive**-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

Standardi:**DIN 3124****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 630932; HOLEX: nro 630962).

Tekninen kuvaus

Pituus	25 mm
Ø poistopuolella	15,9 mm
Avainkoko	11 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy