



TKM-pora, lieriömäinen varsi yksisuuntainen DIN 6535 HA, Timantti, Ø m7: 5,1-5,9 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	122524 5,1-5,9
GTIN	4045197478900
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma** ja erikoismitoitus **halkeilun estämiseksi. Leikkaavat ohjaussärmät**, jotta **yksisuuntaisten** säikeiden kohdalla voidaan välttää halkeilu, säikeiden ylijäämä ja jäysteen syntyminen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Toimitetaan **1/100 mitoissa** taulukon mukaisesti.

Lastuava aine: TKM

Standardi: Tehdasnormi

Poraussyvyys enintään: 5×D

Kärkikulma: 90 astetta

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: false

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

Ø-alue (1/100-mitta): 5,01 - 5,99 mm

Lastu-uran pituus: 44 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 82 mm

Varren Ø: 6 mm

Syöttö f GFK CFK:ssa: 0,11 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø	5,01 - 5,99 mm
------------	----------------

Syöttö f GFK CFK:ssa	0,11 mm/kierr,
Ø-alue (1/100-mitta)	5,01 - 5,99 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-uran pituus	44 mm
Varren toleranssi	h6
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	82 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Poraussyvyys enintään	5×D
Kärkikulma	90 astetta
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta