

Garant**SEET 1305 AGSR, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Varmista viimeistely pinta käyttämällä yhdessä numeron 213596 UNI kanssa.

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,22 mm
tyyppi	INOX
Terän paksuus E	5,56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEET 1305 AGSR
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		