

## PRYOR

**Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 10mm**



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085430 10
GTIN	5022044005181
Tuoteluokka	08W

### Kuvaus

#### Malli:

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

**Tarkkuusmeisti**, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

**Normaalikirjasimet**; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

#### Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjainkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjainkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

#### Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

### Tekninen kuvaus

Kirjasinkorkeus	10 mm
Kokonaispituus	89 mm

Varren paksuus	14,3
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

## Tarvikkeet

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/T mm	085431 10/T
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/V mm	085431 10/V
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/L mm	085431 10/L
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/S mm	085431 10/S
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/R mm	085431 10/R
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/Z mm	085431 10/Z
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/U mm	085431 10/U
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/I mm	085431 10/I
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/B mm	085431 10/B
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/W mm	085431 10/W
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/N mm	085431 10/N
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/X mm	085431 10/X
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/G mm	085431 10/G
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/F mm	085431 10/F

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/J mm	085431 10/J
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/O mm	085431 10/O
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/P mm	085431 10/P
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/E mm	085431 10/E
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/D mm	085431 10/D
Leimasinpidin Tyyppi GRIP	085475 GRIP
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/H mm	085431 10/H
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/A mm	085431 10/A
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/Y mm	085431 10/Y
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/M mm	085431 10/M
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/C mm	085431 10/C
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/& mm	085431 10/&
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/Q mm	085431 10/Q
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 10/K mm	085431 10/K