

Garant

GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN varsi värinää vaimentava, 11xD, Järjestelmän / varren Ø: GL/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Malli:

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: GL

Kokonaispituus L: 204 mm

kiinnittämätön leveys S: 85 mm

suositeltu kiinnityspituus: 64 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

Tekninen kuvaus

kiinnittämätön leveys S	85 mm
suositeltu kiinnityspituus	64 mm
Järjestelmä	GL
Asennusruuvisarja	269026 1
Kokonaispituus L	204 mm
sopivat vaihtopäät	264830; 264831

Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	11xD
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko