

Garant

GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN varsi värinää vaimentava, 8×D, Järjestelmän / varren Ø: GL/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	264866 GL/16
GTIN	4062406231408
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{\min} = 1/2$ varren Ø + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Tekninen kuvaus

kiinnittämätön leveys S	74 mm
suositeltu kiinnityspituus	64 mm
Järjestelmä	GL
Asennusruuvisarja	269026 1
Kokonaispituus L	170 mm
sopivat vaihtopäät	264830; 264831
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Tärinä	vaimennettu
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko

