

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN varsi värinää vaimentava, 8xD,  
Järjestelmän / varren Ø: QC/20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$  varren  $\varnothing + H +$  keskisiirtymä  $L_3$  leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 200 mm

kiinnittämätön leveys S: 84 mm

suositeltu kiinnityspituus: 80 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

**Tekninen kuvaus**

suositeltu kiinnityspituus	80 mm
Järjestelmä	QC
kiinnittämätön leveys S	84 mm
Asennusruuvisarja	269026 1
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Korkeapaineen liitäntäletku	269207
Kokonaispituus L	200 mm

sopivat vaihtopäät	264834; 264835
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko