

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN VARSİ VÄRİNÄÄ VAIMENTAVA, 11×D,  
Järjestelmän / varren Ø: DM/50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{\min} = 1/2$  varren Ø + H + keskisiirtymä  $L_3$  leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L: 660 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 5 mm

kiinnittämätön leveys S: 239 mm

suositeltu kiinnityspituus: 200 mm

Asennusruuvisarja: 269026 3

**Tekninen kuvaus**

Järjestelmä	DM
suositeltu kiinnityspituus	200 mm
Perusrungon keskisiirtymä H	5 mm
kiinnittämätön leveys S	239 mm
Asennusruuvisarja	269026 3
Korkeapaineen liitântäletku	269207
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208

Kokonaispituus L	660 mm
sopivat vaihtopäät	264838; 264839
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	11×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko