

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN varsi värinää vaimentava, 8xD,
Järjestelmän / varren Ø: QC/25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{\min} = 1/2$ varren $\varnothing + H +$ keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 255 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 2,5 mm

kiinnittämätön leveys S: 107 mm

suositeltu kiinnityspituus: 100 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

Tekninen kuvaus

Perusrungon keskisiirtymä H	2,5 mm
kiinnittämätön leveys S	107 mm
suositeltu kiinnityspituus	100 mm
Järjestelmä	QC
Asennusruuvisarja	269026 1
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Korkeapaineen liitäntäletku	269207

Kokonaispituus L	255 mm
sopivat vaihtopäät	264834; 264835
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko