

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN VARSİ VÄRİNÄÄ VAIMENTAVA, 11×D,
Järjestelmän / varren Ø: QC/20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 260 mm

kiinnittämätön leveys S: 119 mm

suositeltu kiinnityspituus: 80 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

Tekninen kuvaus

Järjestelmä	QC
kiinnittämätön leveys S	119 mm
suositeltu kiinnityspituus	80 mm
Asennusruuvisarja	269026 1
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Korkeapaineen liitäntäletku	269207

Kokonaispituus L	260 mm
sopivat vaihtopäät	264834; 264835
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	11×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko