

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN varsi värinää vaimentava, 11xD,  
Järjestelmän / varren Ø: QC/25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$  varren Ø + H + keskisiirtymä  $L_3$  leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 330 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 2,5 mm

kiinnittämätön leveys S: 125 mm

suositeltu kiinnityspituus: 100 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

**Tekninen kuvaus**

kiinnittämätön leveys S	125 mm
suositeltu kiinnityspituus	100 mm
Perusrungon keskisiirtymä H	2,5 mm
Järjestelmä	QC
Asennusruuvisarja	269026 1
Korkeapaineen liitäntäletku	269207
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208

Kokonaispituus L	330 mm
sopivat vaihtopäät	264834; 264835
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	11×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko