

**Runko, Varren korkeus h: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273897 25
GTIN	4062406351984
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä pistoterän nro 273000 kanssa. Käytettävissä myös muiden valmistajien vakiopistoterien kanssa.

Tekninen kuvaus

h_2	8 mm
Varren leveys b_3	36 mm
h_3	43 mm
h_4	25 mm
Porraspituus b	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Lehden korkeus h_5	26 mm
Kiinnitysruuvi	279816 8
Tuotetyyppi	Runko

