

**Garant****Eco-peruspudin, Varren korkeus h: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273893 25
GTIN	4062406352059
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

**Tekninen kuvaus**

Varren korkeus h	25 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	90 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Lehden korkeus $h_5$	26 mm
Kiinnitysrauta	279840 2
Kiinnitysruuvi	279815 14
Tuotetyyppi	Runko

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi Tyyppi 14	279815 14
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15