

Garant**Eco-peruspudin, Varren korkeus h: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273893 20
GTIN	4062406352042
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

Tekninen kuvaus

Varren korkeus h	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	78 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Lehden korkeus h_5	26 mm
Kiinnitysrauta	279840 2
Kiinnitysruuvi	279815 14
Tuotetyyppi	Runko

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 14	279815 14
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15