

**Garant****Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän  
koko: GL/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264866, 264870 ja 264874.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: GL

Katkaisu-/erotuskohta: 16 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCR

Sopiva kääntöterä: CC.. 0602..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø  $D_{min}$ : 20 mm

Keskisiirto  $L_3$ : 11 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	15,4 mm
------------------	---------

Asetuskulma	95 astetta
Sarja	Master Mute
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCR
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Katkaisu-/erotuskohta	16 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterän ruuvi	269028 38
Järjestelmä	GL
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 38	269028 38
---------------------------------	-----------