

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: GL/11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264866, 264870 ja 264874.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: GL

Katkaisu-/erotuskohta: 16 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDUCR

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 20 mm

Keskisiirto L₃: 11 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	16 mm
------------------	-------

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Kääntöterän ruuvi	269028 38
Järjestelmä	GL
Keskisiirto L ₃	11 mm
Katkaisu-/erotuskohta	16 mm
Sarja	Master Mute
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR
Asetuskulma	93 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 38	269028 38
---------------------------------	-----------