

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän
koko: GL/11****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 264831 GL/11 |
| GTIN | 4062406231484 |
| Tuoteluokka | 29D |

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264866, 264870 ja 264874.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: GL

Katkaisu-/erotuskohta: 16 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDUCL

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 20 mm

Keskisiirto L_3 : 11 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------|
| Keskisiirto L_3 | 11 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|--|-------------|
| Katkaisu-/erotuskohta | 16 mm |
| Asetuskulma | 93 astetta |
| Järjestelmä | GL |
| Sarja | Master Mute |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SDUCL |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 16 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 269028 38 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Teräpää |

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 38 | 269028 38 |
|---------------------------------|-----------|