

Garant**Pienoiskiinnitin, Ulottuma A: 47mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370143 47
GTIN	4062406233136
Tuoteluokka	31K

Kuvaus**Etu:**

- **Kompakti rakenne, likaa ja lastuja hylkivä.**
- **Korkeusasteikko mahdollistaa kiinnityskorkeuden nopean asettamisen.**
- **Puristinpala ei pääse irtoamaan. Puristinpala-adaptteri kiinnitetään magneetilla.**
- **Helppo asennus mahdollista kiinnitysvarren ansiosta.**

Raaka-aine:

Runko ja painovarsi nuorrutusterästä.

Toimituksen sisältö:

Pienoiskiinnitin, urakappale 14 mm:n leveydelle ja ruuville kokoa M12.

Erikoistarvike:

Puristinpalasarja nro 370148.

Tekninen kuvaus

Kiristyskorkeus S	0 - 90 mm
Ulottuma A	47 mm
Pituus L	95 mm

Leveys B	40 mm
Korkeus H	81 mm
Suurin kiristysmomentti	105 Nm
Enimmäiskiinnitysvoima	16 kN
Kierrekoolle M	M12
Tuotetyyppi	Pienoiskiinnitin

Tarvikkeet

Korotuskappale pienoskiinnittimille Korkeus H 80 mm	370146 80
Puristinpala 3 osaa Tyyppi 3	370148 3