

Garant**Pienoiskiinnitin, Ulottuma A: 67mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370143 67
GTIN	4062406233143
Tuoteluokka	31K

Kuvaus**Etu:**

- **Kompakti rakenne, likaa ja lastuja hylkivä.**
- **Korkeusasteikko mahdollistaa kiinnityskorkeuden nopean asettamisen.**
- **Puristinpala ei pääse irtoamaan. Puristinpala-adapteri kiinnitetään magneetilla.**
- **Helppo asennus mahdollista kiinnitysvarren ansiosta.**

Raaka-aine:

Runko ja painovarsi nuorrutusterästä.

Toimituksen sisältö:

Pienoiskiinnitin, urakappale 14 mm:n leveydelle ja ruuville kokoa M12.

Erikoistarvike:

Puristinpalasarja nro 370148.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	105 Nm
Ulottuma A	67 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	12 kN

Pituus L	95 mm
Leveys B	40 mm
Korkeus H	81 mm
Kiristyskorkeus S	0 - 100 mm
Kierrekoolle M	M12
Tuotetyyppi	Pienoiskiinnitin

Tarvikkeet

Puristinpala 3 osaa Tyyppi 3	370148 3
Korotuskappale pienoiskiinnittimille Korkeus H 80 mm	370146 80