

 Atlas Copco

Paineilmaporakone, Tyyppi: D2116RQ



Tilastiedot

Tilausnumero	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Tehokas ja erittäin tasakäyntinen porakonesarja, pistoolimalli, porausteho teräkseen 13 mm:iin asti. Poistoilma on suunnattu kahvan kautta pois työkappaleesta, mikä ehkäisee porauslastujen leviämisen. Pikakiinnitysistukka. Sisältää ohjausventtiilin **pyörimissuunnan vaihtoa** varten (ruuvausta tai kierrepوراusta varten).

Toimituksen sisältö:

Pikakiinnitysporaistukka.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	600 l/min
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Paino	1 kg
Antoteho	250 W
Toimintaääni	82 dB(A)
Enimmäiskierrosluku	0 - 2400 min ⁻¹

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 10 mm
Valmistajamerkintä	D2116RQ
Pituus	211 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Porakone