



Kierreleuat 6g, M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	140330 M12
GTIN	4062406233228
Tuoteluokka	12K

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,75 mm

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 14 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen koko	M12
Korkeus	14 mm
Nousu	1,75 mm
Ulko-Ø	38 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		