

**Kierreleuat 6g, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140330 M10
GTIN	4062406233211
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 30 mm

Korkeus: 11 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Nousu	1,5 mm
Kierteen koko	M10
Ulko-Ø	30 mm
Korkeus	11 mm

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		