



## Kierreleuat 6g, M: M18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	140330 M18
GTIN	4062406233259
Tuoteluokka	12K

### Kuvaus

#### Malli:

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 2,5 mm

Ulko-Ø: 45 mm

Korkeus: 18 mm

### Tekninen kuvaus

Korkeus	18 mm
Ulko-Ø	45 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M18
Nousu	2,5 mm

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		