

**Kierreleuat, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140460 M4
GTIN	4062406233334
Tuoteluokka	12K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **2 kierteen etuviiste. Lämpätty ja nitrattu**, rintakulma n. 15°.

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,7 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	5 mm
Nousu	0,7 mm
Kierteen koko	M4
Ulko-Ø	20 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		