

HOLEX**Kierreleuat HSS-E, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141075 6X0,75
GTIN	4062406233563
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,75 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen koko	M6x0,75
Nousu	0,75 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Ulko-Ø	20 mm
Korkeus	7 mm

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		