



## Kierreleuat, M: M5



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 140460 M5     |
| GTIN         | 4062406233341 |
| Tuoteluokka  | 12K           |

### Kuvaus

#### Malli:

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **2 kierteen etuviiste. Lämpätty ja nitrattu**, rintakulma n. 15°.

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,8 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 7 mm

### Tekninen kuvaus

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kierteen koko    | M5        |
| Korkeus          | 7 mm      |
| Ulko-Ø           | 20 mm     |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Nousu            | 0,8 mm    |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi   | M           |
| Kylkikulma     | 60 astetta  |
| Lastuava aine  | HSS E       |
| Standardi      | EN 22568    |
| Leikkaussuunta | Oikea       |
| Tuotetyyppi    | Kierreleuat |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          |                |           |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin |                |           |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |