

HOLEX**Kierreleuat HSS-E, MF: 8X1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 141075 8X1 |
| GTIN | 4062406233587 |
| Tuoteluokka | 12K |

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1 mm

Ulko-Ø: 25 mm

Korkeus: 9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Kierteen koko | M8x1 |
| Nousu | 1 mm |
| Korkeus | 9 mm |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Ulko-Ø | 25 mm |

| | |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi | MF |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |