

HOLEX**Kierreleuat HSS-E, MF: 12X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141075 12X1
GTIN	4062406233716
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

2 kierteen etuviiste. Läpäty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 10 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	10 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Ulko-Ø	38 mm
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta

Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		