



Kierreleuat, M: M24



Tilaustiedot

Tilausnumero	140460 M24
GTIN	4062406233433
Tuoteluokka	12K

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **2 kierteen etuviiste. Lämpätty ja nitrattu**, rintakulma n. 15°.

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 3 mm

Ulko-Ø: 55 mm

Korkeus: 22 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	3 mm
Kierteen koko	M24
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Korkeus	22 mm
Ulko-Ø	55 mm

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		