

FLEX**Kiillotuskone, Tyyppi: XCE10-8125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Tuoteluokka	03S

Kuvaus**Malli:**

- **8 mm:n kiillotusisku ilman ohjausmahdollisuutta hyvää hankaavuutta varten, ei jätä hologrammia.**
- **Tasainen käynti tasausmassan ansiosta.**
- **Pinnalle muodostuu vain vähän lämpöä, ja sopii siten hyvin lämpöherkille maaleille.**
- **Vaimennettu erikoistarralautanen kiillotukseen.**
- **Matala vaihepää pienentää väliä pintaan. Näin koneen turvallinen ohjaaminen on mahdollista jokaisessa asennossa.**
- **Kahvakupu: ergonomisesti muotoiltu SoftGripillä.**
- **VR-mikroprosessorielektroniikka: kierrosluvun säilyttäminen takogeneraattorilla, pehmokäynnistys, kaasutuskytkin, uudelleenkäynnistymisen esto sähkökatkoksen jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilanvalvonta ja kierrosluvun valinta.**
- **Ilman optimoitu ohjaus mahdollistaa parhaan mahdollisen moottorin ja vaihteiston jäähdytystehon. Käyttäjään ei kohdistu häiritsevää poistoilmaa.**

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1010 W
Paino	2,6 kg
Valmistajamerkintä	XCE 10-8 125
Kaapelin pituus	4 m

Kierroslukualue	140 - 430 min ⁻¹
Kiillotustyökalun Ø enintään	160 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kiillotin