

FLEX**Kiillotuskone, Tyyppi: PE14-118****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Tuoteluokka	03S

Kuvaus**Malli:**

- **Mikroprosessorielektroniikka: kierrosluvun portaaton valinta, kierrosluvun säilyttäminen takogeneraattorilla, ylikuormitusuoja, uudelleenkäynnistymisen esto ja lämpötilanvalvonta.**
- **Voimakas 1400 W:n moottori ja tehokas tuuletin optimaaliseen jäähdytykseen.**
- **Matala vaihdepää pienentää väliä pintaan. Näin koneen turvallinen ohjaaminen on mahdollista jokaisessa asennossa.**
- **Kahvakupu: ergonomisesti muotoiltu SoftGripillä.**
- **Kaasutuskytkin mahdollistaa hitaan ja hallitun käynnistyksen (käynnistyskierrosluku portaalla 1 (250/min)) ja pysäytyksen jatkuvassa käytössä.**
- **Ilman optimoitu ohjaus mahdollistaa parhaan mahdollisen moottorin ja vaihteiston jäähdytystehon. Käyttäjään ei kohdistu häiritsevää poistoilmaa.**
- **Kumipintainen alusta mahdollistaa turvallisen asettamisen**

Käyttö:

Erityisesti isojen vaaka- ja pystytasoisten pintojen työstöön. Auto-, meri- ja ilmailualalle. Kiillottaa erittäin alhaisilla kierroksilla ja korkealla vääntömomentilla, esim. lämpöherkille pinnoille.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	PE 14-1 180
Paino	2,3 kg
Tehonkulutus	1400 W
Kierroslukualue	250 - 1380 min ⁻¹
Leveys	117 mm
Kaapelin pituus	4 m
Työkalupidin	M 14
Pituus	405 mm
Kiillotustyökalun Ø enintään	250 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kiillotin