

Garant**Akkukäyttöinen LED-valaisin, Tyyppi: 3000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081445 3000
GTIN	4062406232894
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Akkukäyttöinen LED-valaisin, lujatekoinen alumiinirunko, päivittäiseen käyttöön raskaissa ympäristöissä.

- **Suurtehoinen COB LED -moduuli.**
- **Himmennettävissä 5 vaiheessa 10 - 100 %.**
- **Akun tilan käytännöllinen valvonta suoraan valaisimen LED-näytöstä.**
- **Jalassa 10 mm:n reikä jalustoihin asentamista varten.**

Joustavat käyttömahdollisuudet. Käyttö akku- tai verkkovirralla mahdollista.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Paino	1720 g
Akkukapasiteetti	4,4 Ah
Kokonaispituus	234 mm
Valaisuaika	1 - 14 h
Kokonaiskorkeus	233 mm
Valovirta	400 - 4000 lm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Lamppu	LED-moduuli
IP-suojaluokka	IP 67
Kokonaisleveys	88 mm
akun jännite	11,1 V
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Lamppu

Tarvikkeet

Akkukäyttöisten valaisimien varaosat Tyyppi 7	081434 7
Akkukäyttöisten valaisimien varaosat Tyyppi 5	081434 5
Laturi Tyyppi CHARGER	081456 CHARGER
Li-ioniakku Akkukapasiteetti 4400 mAh	081431 4400
Varalinssi tiivisteellä Tyyppi 2	081454 2
Akkukäyttöisten valaisimien varaosat Tyyppi 6	081434 6