

Garant**Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tyyppi: 200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081441 200
GTIN	4062406232900
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, kapea ja lujatekoinen malli, monia käyttömahdollisuuksia. Akun tilan käytännöllinen valvonta suoraan valaisimen LED-näytöstä.

- **Portaattomasti 10 - 100 % himmennettävä päävalo.**
- **Integroitu kohdevalotoiminto.**
- **Joustava käyttö 180° käännettävän magneettijalan sekä kipattavan ja käännettävän ripustuskoulun ansiosta.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

Huomautus:

Asennus rei'itettyihin Easyfix-seiniin, pohjalevy 955820 koko 2 tilattava mukana.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
----------------	--------

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Paino	157 g
Valovirta	20 - 200 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 65
akun jännite	3,7 V
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaisleveys	39 mm
Akkukapasiteetti	1,2 Ah
Valaisuaika	2 - 20 h
Lamppu	LED-moduuli
Akkutyyppe	Litiumioni
Tuotetyyppi	Työvalaisin

Tarvikkeet

USB-laturi Tyyppi CABLE	081432 CABLE
Akkukäyttöisten valaisimien varaosat Tyyppi 1	081434 1
Li-ioniakku Akkukapasiteetti 1200 mAh	081431 1200
USB-laturi Tyyppi CHARGER	081432 CHARGER