

Garant**Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tyyppi: 500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081442 500
GTIN	4062406236113
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, kapea ja lujatekoinen malli, monia käyttömahdollisuuksia. Akun tilan käytännöllinen valvonta suoraan valaisimen LED-näytöstä.

- **Portaattomasti 10 - 100 % himmennettävä päävalo.**
- **Integroitu kohdevalotoiminto.**
- **Joustava käyttö 180° käännettävän magneettijalan sekä kipattavan ja käännettävän ripustuskoulun ansiosta.**

Latausasema yhteensopiva GARANT easyFix -järjestelmän kanssa. Mutkaton lataus ja aina käsillä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

Huomautus:

Asennus rei'itettyihin Easyfix-seiniin, pohjalevy 955820 koko 2 tilattava mukana.

Tekninen kuvaus

IP-suojaluokka	IP 65
Lamppu	LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litiumioni
Kokonaisleveys	47 mm
akun jännite	3,7 V
Valovirta	50 - 500 lm
Valaisuaika	2 - 20 h
Akkukapasiteetti	3 Ah
Paino	257 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kokonaispituus	230 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Työvalaisin

Tarvikkeet

USB-laturi Tyyppi CABLE	081432 CABLE
Li-ioniakku Akkukapasiteetti 3000 mAh	081431 3000
USB-laturi Tyyppi CHARGER	081432 CHARGER
Akkukäyttöisten valaisimien varaosat Tyyppi 2	081434 2
LaturiEasy Fix Tyyppi 500	081453 500