



Kupariputkentaivutuspihdit, Putken ulko-Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	821310 10
GTIN	4062406237547
Tuoteluokka	82A

Kuvaus

Malli:

Taivutuskulma enint. 180° pienimmällä mahdollisella säteellä putken muodon muuttumatta. Lestissä on astejako.

Kevyt rakenne väsymättömään työskentelyyn. Liukumaton kahva.

Käyttö:

Pehmeiden kupariputkien taivuttamiseen. Koska pihdit voi asettaa myös putken keskelle, on mahdollista taivuttaa putkea mihin suuntaan tahansa ja mistä kohdasta tahansa.

Tekninen kuvaus

Putken ulko-Ø	10 mm
Taivutussäde (putken keskipiste)	30 mm
enimmäistaivutuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Taivutuslaite