



Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat ja pyörimätön kara, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Suuriaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.

Malli, jossa on pyörimätön kara.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Lautaskärjen Ø	19,5 mm
Kalibrointi	B2
Kalibrointi	B1
Kalibrointi	B2
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	75 - 100 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	5 µm

Karan Ø	8 mm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------