



Kaarimikrometri, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	75 - 100 mm
Kalibrointi	B2
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun \emptyset	20,5 mm
Karan \emptyset	6,5 mm
Standardi	DIN 863
Tuntoräikkä	kyllä

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------