



Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat ja pyörimätön kara, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Suuriaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.

Malli, jossa on pyörimätön kara.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Lautaskärjen Ø	19,5 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1
Karan Ø	8 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	5 µm
Kierteen nousu	0,5 mm
Standardi	DIN 863

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100