



Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat ja pyörimätön kara, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 423005 25-50 |
| GTIN | 4062406237769 |
| Tuoteluokka | 42B |

Kuvaus

Malli:

Suuriaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.

Malli, jossa on pyörimätön kara.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|------------|
| Mittauspintojen yhdensuuntaisuus | 5 µm |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| Kalibrointi | B1 |
| Kalibrointi | B2 |
| Kalibrointi | B2 |
| Lautaskärjen Ø | 19,5 mm |
| Lukema | 0,01 mm |
| Karan Ø | 8 mm |
| Mittausalue | 25 - 50 mm |

| | |
|------------------|-----------------|
| Kierteen nousu | 0,5 mm |
| Standardi | DIN 863 |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm | 022040 100 |
| DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm | 022050 100 |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm | 421100 25 |
|----------------------------------|-----------|